

Ficha técnica

Tira LED UV Ultravioleta SMD5050, DC24V, 5m (120 Led/m) - IP67

LED BOX[®]



Tira LED UV Ultravioleta SMD5050, DC24V, 5m (120 Led/m) - IP67

Tira LED con diodos emisores en el espectro del ultravioleta. También conocida como "Luz Negra" o "Luz Actinica" la energía de esta luz es muy alta en comparación a otras longitudes de onda. Su uso está muy extendido en aplicaciones que van desde la seguridad (detectores de billetes), entornos biomédicos y esterilización, cultivos intensivos para agricultura (crecimiento), ocio (Luz negra), Acuarios, etc.



150W



120°



DC24V



120
Led x
metro



IP67



Eficiencia
A+

ESPECIFICACIONES

Potencia	150W
Ángulo de apertura	120°
CRI	70
Longitud de onda	395-405nmnm
Alimentación	DC24V
Chip	Epistar SMD5050
Potencia por metro	30W/m
Ancho de tira PCB	16mm
Corte sección	50mm
Tira led - Leds por metro	120 leds por metro
Longitud (Metros)	5 metros
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67
Iluminación para...	Profesional
Color de Luz especial	Luz ultravioleta
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1050948

Color de luz

Luz ultravioleta

Dimensiones del producto

16x5000x2mm

Dimensiones del packaging

25x21x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Tira LED con diodos emisores en el espectro del ultravioleta (UV A - Ultravioleta A de onda larga, Longitud de onda 395-405nm) También conocida como "Luz Negra" o "Luz Actinica" la energía de esta luz es muy alta en comparación a otras longitudes de onda. Al iluminar ciertos materiales, se hace visible debido al fenómeno denominado fluorescencia.

Su uso está muy extendido en aplicaciones que van desde la seguridad (detectores de billetes), entornos biomédicos y esterilización, cultivos intensivos para agricultura (crecimiento), acuarios, ocio (Luz negra), para autenticar antigüedades y billetes, pues es un método de examen no invasivo y no destructivo. En estructuras metálicas, se suele aplicar líquidos fluorescentes para después iluminarla

con una luz negra, y así detectar grietas y otros defectos. En ciencia forense, la luz negra se usa para detectar rastros de sangre, orina, semen y saliva (entre otros), causando que estos líquidos adquieran fluorescencia y facilitando así su detección.

Instalación:

Tira de LED Flexible dispone en el dorso de un potente adhesivo 3M para una instalación muy sencilla en cualquier superficie (previamente limpia para que se pegue bien). La tira es **extremadamente flexible** y se puede utilizar en curvas estrechas. La fuente de alimentación puede soldarse a la tira LED directamente.


Requiere de fuente de alimentación de DC24V (no incluida).

Ficha técnica


Tira LED UV Ultravioleta SMD5050, DC24V, 5m (120 Led/m) - IP67

LEDBOX®


ESQUEMA DE INSTALACIÓN



Distribución lumínica



Instalación



Ficha técnica

Tira LED UV Ultravioleta SMD5050, DC24V, 5m (120 Led/m) - IP67

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Tira LED UV Ultravioleta SMD5050, DC24V, 5m (120 Led/m) - IP67

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.